

Mitutoyo**Jeu de micromètres d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 12-20mm****Données de commande**

N° commande	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 429000. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 150 mm 429010.

Description technique

Ø bague de contrôle	16 mm
Nombre de micromètres	2
Plage de mesure	12 - 20 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste

Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 12-16 mm	429000 12-16
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 16-20 mm	429000 16-20
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/150	429010 2/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15