



Mètre-ruban, autocollant, graduation de droite à gauche, Longueur ruban: 2m



Données de commande

N° commande	462382 2
GTIN	4007368093084
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Circonmètre peint en blanc, résistant à la corrosion. Résistant à l'abrasion, graduation millimétrique. **Idéal pour les établis.** Résistant aux huiles et aux produits chimiques. Épaisseur du ruban : 0,5 mm.

Avec graduation de droite à gauche.

Description technique

Longueur ruban	2 m
Largeur de bande	13 mm
Norme	CE II
Étalonnage	G1
Type de produit	Mètre-ruban

Services

ÉtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 2 m	026240 2
---	----------