

**Mitutoyo****Petit micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 4-5mm****Données de commande**

N° commande	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction. Réglage de la tête de mesure (**avec 2 surfaces de mesure en carbure**) par une tige d'entraînement en **carbure rapporté**.

**Utilisation:**

Pour la mesure précise de diamètres et de la concentricité d'alésages.

**Accessoire(s):**

Bagues de réglage 484030.

**Description technique**

Profondeur de mesure	22 mm
Plage de mesure	4 - 5 mm
Longueur totale	115 mm
Ø tambour micrométrique	17 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6

Type de produit

Micromètre d'intérieur à 2 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm

022510 200

ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm

022500 20

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 4 mm

484030 4

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 5 mm

484030 5