

**Mitutoyo****Jeu de micromètres d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 20-50mm****Données de commande**

N° commande	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 429000. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 150 mm 429010.

**Description technique**

Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	20 - 50 mm
Ø bague de contrôle	25 / 40 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 40-50 mm	429000 40-50
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 30-40 mm	429000 30-40
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 25-30 mm	429000 25-30
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150
Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 20-25 mm	429000 20-25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22