

Mitutoyo**Petit micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 5-6mm****Données de commande**

N° commande	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction. Réglage de la tête de mesure (**avec 2 surfaces de mesure en carbure**) par une tige d'entraînement en **carbure rapporté**.

Utilisation:

Pour la mesure précise de diamètres et de la concentricité d'alésages.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030.

Description technique

Longueur totale	115 mm
Ø tambour micrométrique	17 mm
Profondeur de mesure	22 mm
Plage de mesure	5 - 6 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6

Type de produit

Micromètre d'intérieur à 2 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm

022500 20

Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm

022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 5 mm

484030 5

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm

484030 6