



## Mètre-ruban, autocollant, graduation de droite à gauche, Longueur ruban: 10m



### Données de commande

N° commande	462382 10
GTIN	4007368030614
Classe d'article	46M

### Description

#### Exécution:

Circonmètre peint en blanc, résistant à la corrosion. Résistant à l'abrasion, graduation millimétrique. **Idéal pour les établis.** Résistant aux huiles et aux produits chimiques. Épaisseur du ruban : 0,5 mm.

Avec graduation de droite à gauche.

### Description technique

Longueur ruban	10 m
Largeur de bande	13 mm
Norme	CE II
Étalonnage	G1
Type de produit	Mètre-ruban

### Services

ÉtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10 m	026240 10
--	-----------