

TAJIMA**Mètre-ruban très robuste, Longueur ruban: 7m****Données de commande**

N° commande	462300 7
GTIN	4975364029065
Classe d'article	46R

Description**Exécution:**

- **Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.**
- **Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.**
- **Rembobinage automatique et blocage du ruban.**
- **Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.**
- **Crochet terminal mobile.**
- **Mètre-ruban jaune, imprimé noir /rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l'abrasion.**
- **Ressorts longue durée en acier d'excellente qualité.**

Description technique

Hauteur boîtier	73 mm
Largeur de bande	25 mm
Longueur boîtier	77 mm
Largeur boîtier	34 mm
Longueur ruban	7 m
Norme	CE II

Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10/2 m	026240 10/2
--	-------------