

**Mitutoyo****Jeu de micromètres d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 50-100mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 429050 50-100 |
| GTIN             | 4946368518053 |
| Classe d'article | 44A           |

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 429000. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 150 mm 429010.

**Description technique**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Ø bague de contrôle              | 62 / 87 mm  |
| Nombre de micromètres            | 4           |
| Plage de mesure                  | 50 - 100 mm |
| Erreur admissible                | 0,006 mm    |
| Lecture                          | 0,005 mm    |
| Norme                            | Norme usine |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm     |
| Métrologie                       | analogique  |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Emballage       | Boîte robuste        |
| Etalonnage      | S6                   |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

### Services

|   |               |
|---|---------------|
| Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 50-100 mm | 020550 50-100 |
|---|---------------|

### Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150         | 429010 4/150  |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm              | 484030 80     |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm              | 484030 90     |
| Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 75-88 mm  | 429000 75-88  |
| Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 50-63 mm  | 429000 50-63  |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm              | 484030 55     |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm              | 484030 70     |
| Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 87-100 mm | 429000 87-100 |
| Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 62-75 mm  | 429000 62-75  |