

Mitutoyo

Jeu de micromètres d'intérieur numériques à 3 touches, Plage de mesure: 25-50mm



Données de commande

N° commande	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm.

Affichage orientable à 330°. Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au **cône intérieur en carbure.**

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

Fonctionnement:

- **La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).**
- **Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n'importe quelle position.**
- **Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.**
- **Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.**

Livraison:

Micromètres d'intérieurs numériques 429250, bagues de réglage.

Description technique

Nombre de bagues de réglage	2
Ø bague de contrôle	30 / 40 mm
Nombre de têtes de mesure	3
Plage de mesure	25 - 50 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,001 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45

Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975