

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes, Plage de mesure: 75-88mm****Données de commande**

N° commande	429005 75-88
GTIN	4946368517261
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous borgnes. **Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.**

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues dérèglage 484030.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	255 mm
Dim. a	0,3 mm
Profondeur de mesure standard	105 mm
Longueur totale	156 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Plage de mesure	75 - 88 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85