

**Mitutoyo****Jeu de micromètres d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 100-200mm****Données de commande**

N° commande	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 429000. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 150 mm 429010.

**Description technique**

Ø bague de contrôle	125 / 175 mm
Plage de mesure	100 - 200 mm
Nombre de micromètres	4
Erreur admissible	0,01 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

**Services**

020550 100-200

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 100-200 mm

## Accessoires

Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 100-125 mm

429000 100-125

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 180 mm

484030 180

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 140 mm

484030 140

Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 125-150 mm

429000 125-150

Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 150-175 mm

429000 150-175

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 110 mm

484030 110

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150

429010 4/150

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 160 mm

484030 160

Micromètre d'intérieur Holtest Plage de mesure 175-200 mm

429000 175-200