

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur numérique, Plage de mesure: 8-10mm****Données de commande**

N° commande	429110 8-10
GTIN	4946368562964
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur – sans vernier.

Le système "Function Lock" empêche tout dérèglement intempestif du point zéro.

Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des piles.

Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12-16. Les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497445, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

Disponibles avec plage de mesure jusqu'à 300 mm sur demande.

Description technique

Dim. a	2 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	145 mm
Plage de mesure	8 - 10 mm
Profondeur de mesure standard	45 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Lecture	0,001 mm

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

Accessoires

Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/100	429010 1/100

Câble de connexion avec touche de données Type USB2

497445 USB2