

Mitutoyo**Jeu de micromètres d'intérieur numériques, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur – sans vernier.

Le système "Function Lock" empêche tout dérèglement intempestif du point zéro.

Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des piles.

Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12–25, les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieurs numériques 429110, bagues de contrôle.

Description technique

Plage de mesure	25 - 50 mm
Nombre de bagues de réglage	2
Ø bague de contrôle	30 / 40 mm
Nombre de micromètres	3

Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497445 D2
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497445 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497445 D1