

Mitutoyo**Jeu de micromètres d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes, Plage de mesure: 12-20mm****Données de commande**

N° commande	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous borgnes. **Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.**

Livraison:

Micromètres d'intérieur 429005. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 150 mm 429010.

Description technique

Plage de mesure	12 - 20 mm
Nombre de micromètres	2
Ø bague de contrôle	16 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 12-20 mm

020550 12-20

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm

484030 18

Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 16-20 mm

429005 16-20

Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 12-16 mm

429005 12-16

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/150

429010 2/150

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 15 mm

484030 15