

Mitutoyo**Jeu de micromètres d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes, Plage de mesure: 20-50mm****Données de commande**

N° commande	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous borgnes. **Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.**

Livraison:

Micromètres d'intérieur 429005. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 150 mm 429010.

Description technique

Ø bague de contrôle	25 / 40 mm
Plage de mesure	20 - 50 mm
Nombre de micromètres	4
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 20-25 mm	429005 20-25
Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 30-40 mm	429005 30-40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 25-30 mm	429005 25-30
Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 40-50 mm	429005 40-50
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22