

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes, Plage de mesure: 12-16mm****Données de commande**

N° commande	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous borgnes. **Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.**

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues déréglage 484030.

Description technique

Plage de mesure	12 - 16 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Longueur totale	127 mm
Dim. a	0,3 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/150	429010 2/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16