

**Distancemètre laser, Portée: 110m****Données de commande**

N° commande	465540 110
GTIN	4045197838735
Classe d'article	42I

**Description****Exécution:**

Distancemètre laser économique pour la réalisation rapide et aisée de tâches de mesure standard. Boîtier bimatière ergonomique. Clavier Soft-Touch avec icônes explicites. Affichage LCD avec rétroéclairage commutable. Les symboles graphiques sur l'affichage aident l'utilisateur lors des mesures. Classe de laser 2.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Précision:**

Ecart  $\pm 1,5$  mm sur plage de mesure de 10 m dans des conditions optimales.

**Livraison:**

Avec 2x piles 081551 LR3, trousse de ceinture et dragonne.

**Description technique**

Addition/Soustraction	oui
Précision de mesure	$\pm 1,5$ mm

Confirmation de mesure acoustique	oui
Indice de protection IP	IP 54
Mesure dynamique	oui
Mesure min. / max.	oui
Poids	100 g
Arrêt automatique	3 min
Autonomie des piles (mesures)	4000
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Mémoire des valeurs mesurées	20
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Portée	110 m
Hauteur	28 mm
Longueur	110 mm
Largeur	46 mm
Alimentation	2× 081551 LR3
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Distancemètres

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
-------------------------------------------------------	------------