



Porte-molettes à droite, Taille de queue: 12mm



Données de commande

N° commande	290080 12
GTIN	4030741480058
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe

Description technique

Capacité	3 - 50 mm
Hauteur tige	12 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Largeur tige	12 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d_3	11 mm
Goujon à collet	299925 1
Disque	299927 1
Pour profil de moletage	RAA 1×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Goujon à collet Type 1	299925 1
Disque Type 1	299927 1