



Porte-molettes universel, Taille de queue: 16mm



Données de commande

N° commande	290090 16
GTIN	4030741325106
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Description technique

Pour largeur de molette b	6 mm
Hauteur tige	16 mm
Largeur tige	16 mm
pour diamètre de molette d ₁	15 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	6 mm
Capacité	3 - 40 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d ₃	11 mm
Goujon à collet	299925 1

Disque	299927 1
Sens de la coupe	à gauche et à droite
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Disque Type 1	299927 1
Goujon à collet Type 1	299925 1