



Porte-molettes à droite, Taille de queue: 12mm



Données de commande

N° commande	290094 12
GTIN	4030741478673
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

- **Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.**
- **Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et des hauteurs de pointe.**

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Description technique

Capacité	0 - 15 mm
Largeur tige	12 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
Hauteur tige	12 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d_3	11 mm

Goujon à collet	299925 1
Disque	299927 1
Sens de la coupe	à gauche et à droite
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Disque Type 2	299927 2
Goujon à collet Type 2	299925 2