



Porte-molettes à droite, Taille de queue: 16mm



Données de commande

N° commande	290094 16
GTIN	4030741498527
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

- **Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.**
- **Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et des hauteurs de pointe.**

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Description technique

Pour largeur de molette b	6 mm
pour diamètre de molette d ₁	15 mm
Hauteur tige	16 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	6 mm
Largeur tige	16 mm
Capacité	0 - 15 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d ₃	11 mm

Goujon à collet	299925 1
Disque	299927 1
Sens de la coupe	à gauche et à droite
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Disque Type 2	299927 2
Goujon à collet Type 2	299925 2