



Porte-molettes universel, Taille de queue: 20mm



Données de commande

N° commande	290098 20
GTIN	4030741458736
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Possibilité d'extension de la zone de travail par rotation du porte-molettes.

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.

- **Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.**
- **Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et des hauteurs de pointe.**

Description technique

Capacité	3,5 - 65 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
Largeur tige	20 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Hauteur tige	20 mm
pour diamètre de molette d_1	20 mm

pour diamètre d'abaissement de molette d_3	13 mm
Goujon à collet	299925 2
Disque	299927 2
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Goujon à collet Type 2	299925 2
Disque Type 2	299927 2