


**Molette PM, AA, Diamètre de molette d_1 × largeur de molette b / pas:
15X6/1,0mm****Données de commande**

N° commande	290150 15X6/1,0
GTIN	4030741199400
Classe d'article	29I

Description**Exécution:**

Avec chanfrein à 45°.

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.

Description technique

Diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Largeur de molette b	6 mm
Diamètre de molette d_1	15 mm
Pas	1
Diamètre d'abaissement de molette d_3	11 mm
Type de molette	AA

Type de produit

Porte-molettes

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	35 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	M
CuZn	adaptée	65 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		