

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches, Plage de mesure: 75-88mm**

Données de commande

N° commande	429250 75-88
GTIN	4946368636610
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm.

Affichage orientable à 330°. Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au **cône intérieur en carbure**. Surfaces de mesure en acier trempé revêtu de titane.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

Fonctionnement:

- **La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).**
- **Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n'importe quelle position.**
- **Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.**
- **Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données Digimatic 497080, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

Pièce(s) de rechange:

Tête de rechange 429252.

Description technique

Profondeur de mesure standard	75 mm
Dim. a	0,3 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	225 mm
Lecture	0,001 mm
Plage de mesure	75 - 88 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

Accessoires

Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975

Câble de connexion Type D1	497080 D1
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Emetteur Type S1	498966 S1
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Ersatzmesskopf Plage de mesure 75-88 mm	429252 75-88