

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches, Plage de mesure: 10-12mm****Données de commande**

N° commande	429250 10-12
GTIN	4946368636436
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm.

**Affichage orientable à 330°.** Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au **cône intérieur en carbure**. Surfaces de mesure en carbure revêtu de titane.

**Avantage(s):**

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

**Fonctionnement:**

- **La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).**
- **Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n'importe quelle position.**
- **Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.**
- **Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.**

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Câble de données Digimatic 497080, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

**Pièce(s) de rechange:**

Tête de rechange 429252.

## Description technique

Profondeur de mesure standard	83 mm
Plage de mesure	10 - 12 mm
Dim. a	2 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	183 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

## Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Émetteur Type S1	498966 S1

Câble de connexion Type D2	497080 D2
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Ersatzmesskopf Plage de mesure 10-12 mm	429252 10-12
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/100	429010 1/100
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357