


Garant**Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	410100 150
GTIN	4045197502506
Classe d'article	40Z

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique.

Surfaces de mesure rodées finement. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Emballage	Étui
Etalonnage	A1
Lecture	0,05 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Longueur de bec	40 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3

Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
---	--------