



Etou modulaire, Largeur mors A: 125mm



Données de commande

N° commande	362100 125
GTIN	2050001077479
Classe d'article	35G

Description

Exécution:

- Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
- Réglage aisé de la capacité de serrage.
- Etou machine avec mors plaqueurs.
- Cémentés HRC 60.
- Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

Description technique

Poids	17 kg
Hauteur corps de base G	40 mm
Plage de serrage b	150 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Gerardi 125
Taquet pos. transv. n	16 mm
Largeur mors A	125 mm

Hauteur mors C	40 mm
Taquet pos. longit. I	16 mm
Longueur totale L	345 mm
Force de serrage maximale à 60 Nm	25 kN
Série	Gerardi 125
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Mors prismatique (pièce) Pour largeur mors 125 mm	362125 125
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 12/16 mm	362160 12/16
Élément modulaire fixe (pièce) Pour largeur mors 125 mm	362150 125
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 20/16 mm	362160 20/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 16/16 mm	362160 16/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 14/16 mm	362160 14/16
Mors supplémentaire lisse, dur (pièce) Pour largeur mors 125 mm	362147 125
Mors supplémentaire strié en longueur (pièce) Pour largeur mors 125 mm	362146 125
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 18/16 mm	362160 18/16
Mors supplémentaire lisse, doux (pièce) Pour largeur mors 125 mm	362148 125
Élément de serrage complet (pièce) Pour largeur mors 125 mm	362144 125
Mors mobile (pièce) Pour largeur mors 125 mm	362143 125
Paire de brides de serrage Pour largeur mors 125 mm	362120 125
	362145 125

Elément modulaire mobile (pièce) Pour largeur mors 125 mm
