

**Garant****Pied à coulisse, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	410100 200
GTIN	4045197598585
Classe d'article	40Z

**Description****Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique.

Surfaces de mesure rodées finement. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.

**Accessoire(s):**

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

**Description technique**

Etalonnage	A1
Lecture	0,05 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Emballage	Étui
Longueur de bec	50 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3

Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	$\pm 0,05$ mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Métriologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pieds à coulisse universels

### Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200