

**Mahr****Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	410250 150
GTIN	4059192001506
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Surfaces de mesure rodées finement.

**Accessoire(s):**

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

**Description technique**

Longueur de bec	40 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Etalonnage	A1
Emballage	Etui
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3

Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	$\pm 0,05$ mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Métriologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pieds à coulisse universels

### Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

### Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
---	--------