



## Mandrin porte-fraises Whistle-Notch Type ADB, BT 50 court, Mandrin porte-fraises Whistle-Notch: 6 mm



### Données de commande

N° commande	302726 6
GTIN	2050001921567
Classe d'article	36E

### Description

#### Exécution:

Avec vis de serrage et de butée.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806.

Norme: DIN 6359

Norme de porte-outils: JIS B6339

Norme de porte-outils: ISO 7388-2

Forme: ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 tr/min

Précision de concentricité:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 63 mm

Ø ext. D: 25 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 6

### Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	6
Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Longueur de col cote A	63 mm
Ø ext. D	25 mm
Support	BT 50 court

Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 tr/min
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC

## Accessoires

Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50