



Étau haute pression, Largeur mors: 160mm



Données de commande

N° commande	362010 160
GTIN	4045197233844
Classe d'article	32F

Description

Exécution:

- **Corps de base et mors mobile en fonte sphéroïdale FGS 60, glissières trempées et rectifiées.**
- **Amplificateur de puissance mécano-hydraulique avec force de serrage présélectionnable.**
- **Broche haute pression sans entretien et entièrement protégée.**
- **En série avec mors de serrage lisses, trempés et rectifiés.**
- **Plaque inférieure avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l'étau dans les deux sens.**

Utilisation:

- **Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d'efforts de coupe et d'avance maximum.**
- **Tolérances de fabrication strictes permettant le montage ultérieur de plusieurs étaux les uns à côté des autres.**

Livraison:

Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage trempés, manivelle.

Accessoire(s):

- **Kit de réglage et d'assemblage, voir 360530; accessoires, voir 362015 – 362025.**
- **Autres mors, voir 362400 – 362620.**

Remarque(s):

Pour le montage des mors (accessoires), les mors standard doivent être démontés.

Pour utiliser les mors 362400 – 362620, démonter le mors supplémentaire standard, après quoi les mors supplémentaires 362400 – 362620 peuvent être montés sur l'alésage central M10.

Description technique

Hauteur d'appui G +0,02	80 mm
Force serrage	50 kN
L ₃	95 mm
Poids	50 kg
Plage de serrage b étendue	365 mm
L ₂	90 mm
Hauteur corps de base c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	HD-HOLEX
Taille de filetage d ₁	M16
Largeur mors	160 mm
Plage de serrage b I	0 - 155 mm
Plage de serrage b II	150 - 305 mm
Longueur corps de base a	570 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Manivelle Pour largeur mors 125/160 mm	360810 125/160
Paire de mors de serrage, lisses Pour largeur mors 160 mm	362420 160
Paire de mors autoplaqueurs Pour largeur mors 160 mm	362460 160
Paire de mors prismatiques Pour largeur mors 160 mm	362500 160
Jeu de brides de serrage 2 pièces Pour largeur mors 125/160 mm	360750 125/160
Paire de mors de base doux Pour largeur mors 160 mm	362520 160
Paire de lamelles de rechange Pour largeur mors 160 mm	362620 160
Paire de mors à lamelle-ressort Pour largeur mors 160 mm	362600 160
Paire de mors de serrage avec rainures longitudinales et transversales Pour largeur mors 160 mm	362400 160

Base pivotante Pour largeur mors 160 mm

362015 160