

 Mahr**Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	410251 200
GTIN	4059192001599
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Surfaces de mesure rodées finement.

Sans graduation en pouces.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Etalonnage	A1
Longueur de bec	50 mm
Emballage	Étui
Lecture	0,02 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Graduation	1/50 mm
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	Plate
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm

Blocage	Vis de blocage en haut
Métriologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200