

Waldmann **Lampe-loupe LED rectangulaire sans pied, Type: 2****Données de commande**

N° commande	491521 2
GTIN	4013330089412
Classe d'article	49A

**Description****Exécution:**

Lampe-loupe LED pour un éclairage sans reflets et uniforme de la zone de travail. Bras articulé mobile. Grâce au ressort de décharge, la lampe tient dans n'importe quelle position.

- **Lentille en verre traité, rectifié et résistant aux rayures.**
- **Pivotante.**
- **Lampe-loupe rectangulaire pour un éclairage puissant et homogène sur une grande surface, avec 54 LED. Puissance absorbée de 12 W seulement, intensité lumineuse de 6000 Lx, plusieurs niveaux de réglage. LED d'une durée de vie max. de 50 000 h.**
- **Commutation par segments permettant de distinguer les structures et défauts de taille microscopique. Possibilité de choisir, selon l'utilisation, entre projection d'ombres et éclairage sans aucune ombre.**
- **Grand champ visuel pour une vision sans distorsions.**

**Livraison:**

Avec housse de protection et pied vissable en plastique.

**Accessoire(s):**

Pied 491660, pince 491670.

**Remarque(s):**

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

**Description technique**

Dim. tête, largeur	194 mm
Largeur lentille	105 mm
Dim. tête, hauteur	75 mm
Porte-à-faux	900 mm
Poids	2 kg
Longueur lentille	162 mm
Dim. tête, longueur	298 mm
Grossissement (x)	1,75
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ampoule	Module de LED
Ampoule interchangeable	non
Type de produit	Lampes-loupe

---

## Accessoires

Pied pour lampes-loupes 491521	491660
--------------------------------	--------