



Étau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 113mm



Données de commande

N° commande	362075 113
GTIN	2050001760845
Classe d'article	32E

Description

Exécution:

- **Corps de base et mors mobile en fonte sphéroïdale FGS 60, glissières trempées et rectifiées.**
- **Amplificateur de puissance mécano-hydraulique avec force de serrage présélectionnable.**
- **Broche haute pression sans entretien et entièrement protégée.**
- **En série avec mors de serrage lisses, trempés et rectifiés.**
- **Plaque inférieure avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l'étau dans les deux sens.**

Légende:

Mors interchangeable.

Réglage rapide de la plage de serrage.

Pré-réglage de la pression de serrage.

Utilisation:

Pour un serrage sûr et sans vibrations, en cas d'efforts de coupe et d'avance élevés. Serrage rapide avec la manivelle.

Livraison:

Avec 1 paire de mors de serrage striés (verso lisse), manivelle.

Accessoire(s):

Mors de rechange 362076; 362077; 362079, base tournante 362073.

Description technique

Plage de serrage b III	109 - 170 mm
------------------------	--------------

L ₄	413 - 583 mm
Force serrage	30 kN
H	55 mm
Largeur mors	113 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Etaux HD
Plage de serrage b II	52 - 113 mm
Hauteur d'appui G ±0,02	65,5 mm
Hauteur mors C	31,6 mm
Plage de serrage b I	0 - 56 mm
Hauteur corps de base c	97 mm
Poids	24 kg
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Base pivotante pour étau Pour largeur mors 113 mm	362073 113
Mors de serrage avec rainures longitudinales, autre face lisse Pour largeur mors 113 mm	362076 113
Mors de serrage avec rainures fines, autre face avec rainures longitudinales Pour largeur mors 113 mm	362077 113
Mors de serrage avec prismes, autre face avec rainures longitudinales Pour largeur mors 113 mm	362079 113
Base pivotante pour étau Pour largeur mors 135 mm	362073 135