

HOLEX**Base pivotante, Pour largeur mors: 125mm****Données de commande**

N° commande	362015 125
GTIN	4045197315441
Classe d'article	32F

Description**Exécution:**

- **Base tournante avec rainures longitudinales pour un positionnement rapide et précis de l'étau.**
- **360 traits de graduation (4×90°) très lisibles sur le vernier de la base tournante. Fixation aisée sur la table de la machine-outil grâce aux fentes de serrage.**

Adapté(s) pour:

Etau haute pression 362010.

Description technique

Pour code couleur	HD-HOLEX
Pour largeur mors	125 mm
L ₁	16 mm
Hauteur	28 mm
Poids	10,8 kg
Longueur d'épaulement b	270 mm
L	264 mm
b ₁	240 mm

Type de produit

Base pivotante