

**Pied à coulisse Vernier 1/20, Plage de mesure: 100mm****Données de commande**

N° commande	410200 100
GTIN	4045197302106
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Vis de blocage en haut. Sans graduation en pouces.

Livraison:

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

Description technique

Emballage	Etui
Lecture	0,05 mm
Longueur de bec	30 mm
Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 100 mm
Graduation	1/20 mm
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 2,2×1,0
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Blocage	Vis de blocage en haut

Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200