

Mahr**Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	410251 300
GTIN	4059192001605
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Surfaces de mesure rodées finement.

Sans graduation en pouces.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Emballage	Étui
Longueur de bec	64 mm
Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 300 mm
Lecture	0,02 mm
Graduation	1/50 mm
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	Plate
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm

Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300

Accessoires

Coffret en plastique Type MS300	412470 MS300
---------------------------------	--------------