



Pied à coulisse sans parallaxe avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm



Données de commande

N° commande	410640 150
GTIN	4045197304001
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste; surfaces de mesure rodées finement. Vernier plat pour **lecture sans parallaxe**. Avec vis de blocage en haut et jauge de profondeur ronde.

Description technique

Plage de mesure	0 - 150 mm
Longueur de bec	40 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	A1
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	Ø 1,6
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm

Graduation chromée	oui
Ø jauge de profondeur	1,6 mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Tableau pour pieds à coulisse	412180
Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Vis pour support de jauge de profondeur	412236