



Étau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 160mm



Données de commande

N° commande	362075 160
GTIN	2050001760869
Classe d'article	32E

Description

Exécution:

- **Corps de base et mors mobile en fonte sphéroïdale FGS 60, glissières trempées et rectifiées.**
- **Amplificateur de puissance mécano-hydraulique avec force de serrage présélectionnable.**
- **Broche haute pression sans entretien et entièrement protégée.**
- **En série avec mors de serrage lisses, trempés et rectifiés.**
- **Plaque inférieure avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l'étau dans les deux sens.**

Légende:

Mors interchangeable.

Réglage rapide de la plage de serrage.

Pré-réglage de la pression de serrage.

Utilisation:

Pour un serrage sûr et sans vibrations, en cas d'efforts de coupe et d'avance élevés. Serrage rapide avec la manivelle.

Livraison:

Avec 1 paire de mors de serrage striés (verso lisse), manivelle.

Accessoire(s):

Mors de rechange 362076; 362077; 362079, base tournante 362073.

Description technique

Hauteur d'appui G $\pm 0,02$	83,5 mm
------------------------------	---------

Poids	60 kg
Plage de serrage b I	0 - 104 mm
Plage de serrage b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Force serrage	50 kN
Hauteur corps de base c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Etaux HD
Largeur mors	160 mm
Hauteur mors C	49,6 mm
Plage de serrage b III	205 - 310 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Mors de serrage avec prismes, autre face avec rainures longitudinales Pour largeur mors 160 mm	362079 160
Mors de serrage avec rainures longitudinales, autre face lisse Pour largeur mors 160 mm	362076 160
Mors de serrage avec rainures fines, autre face avec rainures longitudinales Pour largeur mors 160 mm	362077 160
Base pivotante pour étau Pour largeur mors 160 mm	362073 160