

Mahr**Pied à coulisse avec blocage instantané, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	410255 150
GTIN	4059192001575
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure rodées finement.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Plage de mesure	0 - 150 mm
Etalonnage	A1
Longueur de bec	40 mm
Emballage	Boîte robuste
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm

Blocage	Blocage instantané
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Tableau pour pieds à coulisse	412180
Étui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500