



Pied à coulisse sans parallaxe avec blocage instantané, Plage de mesure: 150mm



Données de commande

N° commande	410650 150
GTIN	4045197304018
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste; surfaces de mesure rodées finement. Vernier plat pour **lecture sans parallaxe**. Avec blocage instantané et jauge de profondeur plate et robuste.

Description technique

Longueur de bec	40 mm
Emballage	Boîte robuste
Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture	0,05 mm
Etalonnage	A1
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm

Graduation chromée	oui
Blocage	Blocage instantané
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Tableau pour pieds à coulisse	412180
Vis pour support de jauge de profondeur	412236