

**Pied à coulisse Vernier 1/20, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	410200 200
GTIN	4045197519269
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Vis de blocage en haut.

Livraison:

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

Description technique

Emballage	Etui
Longueur de bec	50 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Etalonnage	A1
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm

Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200