

Mitutoyo**Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	412101 150
GTIN	4946368110165
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Surfaces de mesure rectifiées finement.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Plage de mesure	150 mm
Graduation	1/128 pouce
Graduation	1/20 mm
Longueur de bec	40 mm
Emballage	Etui
Lecture commutable	mm / pouce
Etalonnage	A1
Longueur pointes en croix	17 mm
Lecture	0,05 mm
Norme	ISO 13385

Poids	143 g
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Graduation chromée	oui
Blocage	Vis de blocage en haut
Guidage	Glissières surélevées
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120