


**Pied à coulisse Vernier 1/20, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	410200 300
GTIN	4045197519207
Classe d'article	41Z

**Description****Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Vis de blocage en haut.

**Livraison:**

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

**Description technique**

Lecture	0,05 mm
Etalonnage	A1
Emballage	Etui
Plage de mesure	0 - 300 mm
Longueur de bec	64 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 4,7×1,8
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,08 mm

Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

### Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300

### Accessoires

Coffret en plastique Type MS300	412470 MS300
---------------------------------	--------------