

**Mitutoyo****Pied à coulisse, Plage de mesure: 150HMmm****Données de commande**

N° commande	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

**Sans** graduation en pouces.

Surfaces de mesure rectifiées finement. Avec surfaces de mesure en **carbure**.

**Accessoire(s):**

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

**Description technique**

Longueur de bec	40 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Etalonnage	A1
Longueur pointes en croix	17 mm
Lecture	0,05 mm
Surface de mesure	Surfaces de mesure en carbure rapporté
Emballage	Etui
Graduation	1/20 mm
Norme	ISO 13385

Poids	145 g
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Jauge de profondeur disponible	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Graduation chromée	oui
Blocage	Vis de blocage en haut
Guidage	Glissières surélevées
Métrie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

## Accessoires

Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120
Étui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Vis de blocage M2,6	410410