

Re-Bo**Lame de scie pour acier fine, non revêtu, Ø×épais.: 160X5mm****Données de commande**

N° commande	175000 160X5
GTIN	4045197243386
Classe d'article	17A

Description**Exécution:**

Denture fine DIN 1837 A avec denture droite forme A. Avec petits évidements.

Toutes les fraises scies ont une dépouille latérale. Toutes les tailles de Ø 200 mm et les lames très minces ont un moyeu. Précision, forme de dent et dépouille latérale conformes à la norme DIN 1840.

Utilisation:

Pour pièces à usiner de faible épaisseur et faible profondeur de coupe.

Remarque(s):

Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.

Description technique

Épaisseur	5 mm
Ø	160 mm
Ø alésage	32 mm
Nombre de dents Z	100

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 1837
Arrosage interne	non
Type de produit	Lames de scies circulaires

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	37 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	11 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	27 m/min	K
CuZn	adaptée	400 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		