



Pied à coulisse 1/50 avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm



Données de commande

N° commande	410205 150
GTIN	4045197202949
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Vis de blocage en haut.

Livraison:

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

Description technique

Etalonnage	A1
Emballage	Etui
Lecture	0,02 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Longueur de bec	40 mm
Graduation	1/50 mm
Graduation	1/1000 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	Ø 1,6
Jauge de profondeur disponible	oui

Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
---	--------