



Mètre pliant en plastique particulièrement renforcé à la fibre de verre, Longueur: 2Rm



Données de commande

N° commande	466210 2R
GTIN	4010995370671
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Branches en **plastique flexible renforcé à la fibre de verre** avec surface dépolie. Très résistants, incassables, résistent aux rayures, aux éraflures et à l'eau. Fixation des branches par rivets et graduation millimétrique précise, estampée. Branches avec crantage à 90° et 180°.

Des couches de finition en **fibres de verre orientées longitudinalement** absorbent les forces de flexion et confèrent au mètre une **rigidité incomparable**. Articulation brevetée avec lames de ressort précontraintes. Avec extrémités métalliques résistantes à l'usure. Lecture des deux côtés grâce à la graduation recto verso.

Description technique

Nombre de branches	10
Longueur	2 m
Largeur	15 mm
Norme	CE II
Type de produit	Mètres pliants