

**Pied à coulisse pour gauchers, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	410405 150
GTIN	4045197217677
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Vis de blocage en haut.

Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure rodées finement. **Pour gauchers.**

Livraison:

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

Description technique

Longueur de bec	40 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Emballage	Étui
Lecture	0,05 mm
Etalonnage	A1
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Jauge de profondeur disponible	oui

Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
---	--------