

**Garant****Niveau à bulles avec aimant commutable, Longueur: 250mm****Données de commande**

N° commande	467010 250
GTIN	4045197439116
Classe d'article	41H

**Description****Exécution:**

Profil d'aluminium anodisé robuste. Surfaces de mesure planes et **prismatiques**. L'**aimant commutable** s'active sur les surfaces planes et par ex. **également sur les tubes**. Les fioles sans arêtes à effet loupe permettent d'obtenir une vue sans distorsion sur les bulles. Fiole verticale de tête également très bien lisible d'en haut. **Erreur admissible en cas de mesure au plafond: 0,5 mm/m.**

**Légende:**

Interrupteur magnétique

**Fiole frontale**

aisément lisible dans pratiquement n'importe quelle position.

**Description technique**

Longueur	250 mm
Nombre de fioles verticales	1
Poignée traversante	non
Nombre de fioles horizontales	1
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Aimant	commutable
Type de produit	Niveau à bulles

